

装 箱 单

尊敬的客户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：**0551-65595008**

邮箱：Sales@kjmti.com（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

出厂日期： 年 月 10 日

型号：MIST-1600-6 订单编号：

设备编号	发往何地				
序号	配件名称	规格型号	单位	数量	备注
1	高温 MIST /LPCVD 系统	MIST-1600-6	台	1	
2	热电偶	C 型-400mm	根	1	
3	氢气探测器（数显带声光报警）	CGD-1-1H2	个	1	
4	氢气探测器支架	510*510*2500mm	件	1	
5	刚玉垫板	150*120*10mm（1750 度）	块	1	
6	水冷设备	CW6200AN 220V/50HZ（冷媒 R410）	台	1	
7	石墨加热台	Φ 165*50mm	个	1	
8	混气罐	100ml（气液混气系统用）	个	1	
9	氮化硼喷嘴	Φ 100	个	2	
10	硅胶 O 型圈	内径 Φ 215*5.3	个	8	
11	硅胶 O 型圈	内径 Φ 230*5.3	个	2	
12	连熔炉管	Φ 8.5" *500mm	根	1	
13	钢化玻璃	520*520*8mm	件	3	
14	硅胶加热带	1000*18mm	套	1	
15	法兰加工组件	8.5 英寸	套	1	含聚四氟罐
16	氟胶 O 型圈	内径 Φ 18*3.55mm	个	10	
17	加热圈	220V（钛反应釜加热系统用）	个	1	
18	卡箍	KF-25mm（不锈钢）	个	2	
19	卡箍	KF-16mm（不锈钢）	个	1	
20	不锈钢双卡通外螺纹接头	Φ 6.35 G1/4"（直螺纹 MTI 用）	个	1	
21	呆扳手	14-17	个	2	
22	内六角扳手	M3, 4#, 5#	个	各 1 个	
23	法兰支撑杆		个	4	
24	石墨转接头		个	1	
25	石墨毡垫块		个	1	
26	石墨毡		个	若干	
27	不锈钢内六角螺丝	M5*15mm, M5*25mm	个	各 9 个	
28	铜加热圈	内径 Φ 220mm*H70mm	个	1	

29	感应电源脚踏阀		个	1	
30	保修证书		本	1	
31	说明书		本	1	
检验人			审核人		

合肥科晶