

## 装箱单

尊敬的客户您好！

当您收到我公司产品时，请及时核对所有部件，如有遗漏请三日内与我公司联系，我们将以最快速度为您解决问题，以免耽误您的实验进程。

售后电话：**0551-65595008**

邮箱：**Sales@kjmti.com**（如发现设备运输损坏请及时拍照片发到该邮箱）

时间：

型号：SKJ-50CZ

单号：

设备名称	设备编号	TL2024140	地址		
序号	配件名称	规格型号	数量	单位	备注
1	中频感应线圈	Φ185*Φ235*125mm	1	个	
2	高频感应线圈	Φ75*Φ110*95mm	1	个	
3	钨坩埚	Φ100*3*80mm	2	个	
4	氮化硼坩埚	Φ100*3*80mm	2	个	
5	刚玉坩埚	Φ100*3*80mm	2	个	
6	钼坩埚	Φ100*3*80mm	2	个	
7	氧化锆球磨罐	含护套 80ml	2	套	
8	氧化铝坩埚	Φ60*3*60mm	3	个	
9	氧化铝坩埚	Φ80*3*45	2	个	
10	氧化铝籽晶杆	Φ8*300	1	根	
11	陶瓷杆	Φ8*625	1	根	
12	氧化锆沙	15斤	3	袋	
13	高纯镍	30*30mm	1	袋	
14	石英筒	Φ173*150mm	1	个	
15	升降平台		1	个	
16	高中频连接铜管		4	根	
	石英筒	Φ130*150mm	1	个	
18	波纹管	KF-40*1000	1	根	
19	铜坩埚	加工件	1	套	
20	钨筒	Φ108-100*140	1	个	
21	真空硅脂		2	个	没有补发
22	喉箍	21-38	20	个	
23	生料带		5	个	
24	一字螺丝刀		1	把	

25	呆扳手	5.5-7	2	把	
26	呆扳手	8-10	2	把	
27	呆扳手	10-12	2	把	
28	呆扳手	12-14	2	把	
29	呆扳手	13-15	2	把	
30	呆扳手	14-17	2	把	
31	呆扳手	17-19	2	把	
32	盲板	Φ114	1	个	
33	圆柱头螺丝	M5*16	50	个	
34	圆柱头螺丝	M5*30	50	个	
35	卡箍	KF-25	2	个	
36	卡箍	KF-40	2	个	
37	盲板	KF-25	2	个	
38	盲板	KF-40	2	个	
39	聚四氟管	Φ6.35	5	米	
40	水管	Φ12	20	米	
41	无氧铜密封圈	CF-35	1	个	
42	氟胶O型圈	Φ50*2.65	1	个	
43	氟胶O型圈	Φ209*5	1	个	
44	J0密封圈	Φ35	2	个	
45	氟胶O型圈	Φ166*5	2	个	
46	无氧铜密封圈	内径Φ153*外径Φ170	1	个	
47	内六角扳手	M2 M3 M4 M5 M6 M10	11	个	M10一把，其余两把
48	不锈钢双卡套	Φ6.35	4	个	
49	高温手套		1	副	
50	坩埚钳		1	个	
51	刚玉管（实心）	Φ8 *62.7cm	1	根	
52	无氧铜垫	CF-63	2	个	
检验人					